Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8619.470 サポートブラケットまたはスペー サーブラケット

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 8619.470 - サポートブラケットまたはスペーサーブラケット VX ベースシステム (鋼板製) 用

Cレールまたはケーブルクランプレールなどの自在な固定に使用します。VX ベースまたはエンクロージャーフレームへの取り付けに使用します。







Features

品番	VX 8619.470
材質	亜鉛ダイカスト
同梱品	スペーサーブラケット 2個 取り付け部品を含む
適用	エンクロージャータイプ: VX TS VX SE
質量/パック	0.298 kg
1パック	2個

© Rittal 2025 2

Features

取り付け方法	水平・垂直方向の VX エンクロージャーフレームに
	システムセクション、内側実装面に
	TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナット
	8800.806あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
	水平TSフレームに
	VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に
	VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
	長方形システム穴 12.5 x 11 mm のあるエンクロージャーやレール
	に
	ベース トリムパネル付きベース コーナーピース (前後用) へ
	ベース トリムパネル、側面用に
適用ねじ	M8
適用	VX ベースシステム (鋼板製) 用
取り付けについてのご注意	VX SE 内、VX アダプターレールとの併用で、エンクロージャープロ
	ファイル (フレーム) に
	C レールを固定するには、M8x16 mm のシリンダーボルトとワッ
	シャーが必要です
純質量	0.28
総質量	0.289
関税率番号	73269098
EAN	4028177984820
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

© Rittal 2025 3