

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8620.062

ベース コーナーピース、前後に  
ベース トリムパネル付き、200  
mm、ステンレス製

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8620.062 - ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、200 mm、ステンレス製

連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促す成形部付き、ベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にし、コーナーカバーと連結部カバーで閉じることが可能。

## Features

|      |   |
|------|---|
| 品番   | VX 8620.062   |
| 製品説明 | 連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促す成形部付き、ベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にし、コーナーカバーと連結部カバーで閉じることが可能。 |
| 材質   | ベース コーナーピース：ステンレス 1.4301 (AISI 304)<br>ベース トリムパネル、前後：ステンレス 1.4301 (AISI 304)<br>コーナーおよび連結部カバープラスチック   |
| 表面   | トリムパネル：ヘアライン仕上げ、粒度 400 番  |
| 同梱品  | 4 x ベース コーナーピース<br>4 x コーナーカバー<br>1 x 連結部カバー<br>1 x ベーストリムパネル、前後用、200 mm<br>2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm<br>取り付け部品を含む                            |

# Features

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| 注記：             | ベーストリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します<br>第1世代のベースシステムのコンポーネントは、第2世代のベースシステムのコンポーネントと組み合わせることはできません |
| 寸法：             | 高さ: 200 mm  |
| 適用              | 幅: = 1,000 mm   |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12  |
| 質量/パック          | 12.7 kg   |
| 1パック            | 2 個   |
| 純質量             | 8.96 kg   |
| 関税率番号           | 94039910  |
| ETIM 9          | EC000721  |
| ECLASS 8.0      | 27182003  |
| 製品説明            | VX ベース コーナーピース、前後ベース トリムパネル付き、ステンレス製、高さ: 200 mm、幅: 1000 mm  |

# Approvals

---

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|