Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8620.070 ベースサイド部、100 mm、ステン レス製

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 8620.070 - ベースサイド部、100 mm、ステンレス製 VX ベースシステム用

ステンレス製のベーストリムパネルは、奥行き方向のベースユニットの側面を閉じるために、 あるいは連結されているベースの内部実装に使用されます。高さ 100 mm のトリムパネルは、 高さ 200 mm のベースにも使用することができ、他のトリムパネルとコンビで使用することも できます。

Features

品番	VX 8620.070
製品説明	ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。
材質	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	ヘアライン仕上げ、粒度400番
同梱品	取り付け部品を含む
注記:	第1世代のベースシステムのコンポーネントは、第2世代のベース システムのコンポーネントと組み合わせることはできません
寸法:	高さ: 100 mm
	奥行: = 400 mm
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
質量/パック	1.59 kg

© Rittal 2025 2

Features

1パック	2個
純質量	1
総質量	1.028
関税率番号	94039910
EAN	4028177922372
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Approvals

Approvals UL + C-UL - FTTA