

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.070

ベースサイド部、100 mm、ステン レス製

State: 2025/09/06 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.070 - ベースサイド部、100 mm、ステンレス製

VX ベースシステム用

ステンレス製のベーストリムパネルは、奥行き方向のベースユニットの側面を閉じるために、あるいは連結されているベースの内部実装に使用されます。高さ 100 mm のトリムパネルは、高さ 200 mm のベースにも使用することができ、他のトリムパネルとコンビで使用することもできます。

Features

品番	VX 8620.070
製品説明	ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。
材質	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	ヘアライン仕上げ、粒度400番
同梱品	取り付け部品を含む
注記：	第 1 世代のベースシステムのコンポーネントは、第 2 世代のベースシステムのコンポーネントと組み合わせることはできません
寸法：	高さ: 100 mm
適用	奥行: = 400 mm
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
質量/パック	1.59 kg

Features

1パック	2 個
------	-----

純質量	1
-----	---

総質量	1.028
-----	-------

関税率番号	94039910
-------	----------

EAN	4028177922372
-----	---------------

ETIM 9	EC000721
--------	----------

ECLASS 8.0	27182003
------------	----------

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------