

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.091

ベース トリムパネル、通気型

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.091 - ベース トリムパネル、通気型 VX ベースシステム用

ベース経由でのエンクロージャー換気に使用します。特に、分電設備のようなエンクロージャー グランドプレートを使用しないアプリケーションの場合は、エンクロージャー内の通気量を大幅に増やすことが可能となります。エンクロージャーを換気するために、通風口付きの専用トップパネルやトップパネルを持ち上げるための部品などが用意されています。ベース高さ 200 mm の場合は、1 枚または 2 枚の通気型トリムパネルを使用できます。VX ベースシステムは完全な対称構造になっているため、通気型トリムパネルを前面、後面または側面へ取り付けることができます。

Features

品番	VX 8620.091
製品説明	ベース経由でのエンクロージャーの換気に。特に、分電設備のようなエンクロージャー グランドプレートを使用しないアプリケーションの場合は、エンクロージャー内の通気量を大幅に増やすことが可能となります。エンクロージャーを換気するために、通風口付きの専用トップパネルやトップパネルを持ち上げるための部品などが用意されています。ベース高さ 200 mm の場合は、1 枚または 2 枚の通気型トリムパネルを使用できます。VX ベースシステムは完全な対称構造になっているため、通気型トリムパネルを前面、後面または側面へ取り付けることができます。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
寸法：	高さ: 100 mm

Features

適用	エンクロージャータイプ: VX TX CableNet 幅/奥行き: 800 mm
型式等級、UL 50E に準拠	Type 1, 12
質量/パック	1.95 kg
1パック	2 個
純質量	1.8 kg
総質量	2.2 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
製品説明	VX ベースサイドトリムパネル、通気仕様、鋼板製、W/D: 800 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------