

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.092

**ブラシストリップ付きベースサイド
部**

State: 2026/04/09 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.092 - ブラシストリップ付きベースサイド部 VX ベースシステム用

高さ 100 mm のベーストリムパネルは、幅方向あるいは奥行き方向のベース内へのケーブルの引き込みに使用されます。トリムパネルは高さ 200 mm のベースにも使用することができ、他の高さ 100 mm トリムパネルとコンビで使用することもできます。

Features

品番	VX 8620.092
製品説明	ベースへのケーブルの引き込みに。ベース高さ 200 mm の場合は、1 枚または 2 枚のブラシストリップ付きトリムパネルを使用できます。VX ベースシステムは完全な対称構造になっているため、ブラシストリップ付きトリムパネルを前面、後面または側面へ取り付けることができます。
材質	ベースサイド部：鋼板製 ブラシストリップ：プラスチック、自己消炎性
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
寸法：	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX TX CableNet 幅/奥行き: 600 mm
型式等級、UL 50E に準拠	Type 1, 12
質量/パック	1.3 kg
1パック	2 個
純質量	1.1 kg

Features

総質量	1.3 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
製品説明	VX ベース トリムパネル、ブラシストリップ付き、幅/奥行 600 mm 用

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------