


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8640.007

ベース コーナーピース、前後に
ベース トリムパネル付き、100 mm

State: 2026/06/06 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.007 - ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、100 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、TP、PC、IW 用

エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチック製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。

Features

品番	VX 8640.007
製品説明	エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチック製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。
材質	ベース コーナーピース：鋼板 ベース トリムパネル、前後：鋼板 コーナーおよび連結部カバープラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	4 x ベース コーナーピース、高さ 100 mm 4 x コーナーカバー 1 x 連結部カバー 2 x ベース トリムパネル、前後、高さ100 mm 取り付け部品を含む
注記：	ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します

Features

寸法：	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX VX IT VX SE TS IT TX CableNet 幅: = 1,200 mm
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
質量/パック	7.02 kg
1パック	2 個
純質量	6.5 kg
総質量	6.7 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
製品説明	VX ベース コーナーピース、前後ベース トリムパネル付き、鋼板製、高さ: 100 mm、幅: 1200 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------