Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





VX 8640.035 ベースサイド部、100 mm

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 8640.035 - ベースサイド部、100 mm VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。

Features

品番	VX 8640.035
製品説明	ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル1枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル2枚を取り付けることができます。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
寸法:	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX TX CableNet 奥行: = 1,000 mm
型式等級、UL 50E に準拠	Type 1, 12
質量/パック	3.3 kg
1パック	2個
純質量	2.442
総質量 ————————————————————————————————————	3.382

© Rittal 2025

Features

関税率番号	94039910
EAN	4028177958975
E-Number Sweden	E3465381
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Approvals

Approvals UL + C-UL - FTTA