

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.052

ベーストリムパネル付きベースコー
ナーピース (前後用)、VX ベースシ
ステム (ステンレス製) 用

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.052 - ベーストリムパネル付きベースコーナーピース (前後用)、VX ベースシステム (ステンレス製) 用 新バージョン

ベースのコーナーピース、フロントトリムパネルおよびリアトリムパネル付き。ベースコーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にします。シームレスに連結可能。



Features

品番	VX 8660.052
材質	ベース コーナーピース：ステンレス 1.4301 (AISI 304) ベース トリムパネル、前後：ステンレス 1.4301 (AISI 304) カバーキャップ：ABS
表面	ヘアライン仕上げ、粒度400番
同梱品	取り付け部品を含む 4 x ベース コーナーピース カバーキャップ 4個 2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm

Features

注記：	<p>ベーストリムパネル (側面用) は、ベースユニットの側面を閉じるために必要であり、ベース間の安定性を向上させるためにも使用します。</p> <p>納品内容に含まれているカバーキャップは、必要に応じて、VX ベースシステム (ステンレス製) のカバーキャップ (ステンレス製) と交換することができます。</p> <p>第1世代のベースシステムのコンポーネントは、第2世代のベースシステムのコンポーネントと組み合わせることはできません</p>
寸法：	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX VX SE TS PC 幅: = 1,000 mm
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
1パック	2 個
純質量	5.4 kg
総質量	5.652 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Features

製品説明

VX ベースコーナーピース (ベーストリムパネル付き)、前後用、ベーストリムパネル付き、前後用、高さ 100 mm、適用幅 1000 mm、ステンレス 1.4301 製

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA