

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.090

ベース トリムパネル、通気型

State: 2026/05/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.090 - ベース トリムパネル、通気型 VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベース経由でのエンクロージャの換気に。ベース高さ 200 mm の場合は、1 枚または 2 枚の通気型トリムパネルを使用できます。オプションのトリムパネル留め具を使用すると、通気型トリムパネルをベース コーナーピースの側面へ取り付けすることもできます。

Features

品番	VX 8660.090
仕様	通気型
材質	鋼板製
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
寸法：	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャタイプ: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX 幅/奥行き: 600 mm
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12

Features

質量/パック	1.42 kg
1パック	2 個
適用	VX ベースシステム (鋼板製) 用
純質量	1 kg
総質量	1.319 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
製品説明	VX ベース トリムパネル、通気型、適用幅/奥行 600 mm、鋼板製

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------