

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8700.040

サイドパネル、ねじ止め可、ステン レス製

State: 2026/05/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8700.040 - サイドパネル、ねじ止め可、ステンレス製

VX 用

VX 用サイドパネル、ねじ留め式、ステンレス製。

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 品番 | VX 8700.040 |
| メリット | <p>クリップ式サイドパネルホルダーを使用するため、取り付け作業に時間を要しません</p> <p>内側に配置の導電エレメント付きエンクロージャーパネルホルダーによる自動等電位化とより高い EMC 保護</p> <p>フック式サポートにより高さ方向にも奥行き方向にも位置決めが容易</p> <p>ワンマン組み立て</p> <p>最適な接触を実現する、未塗装の大きな接触面を有するアースボルト</p> |
| 材質 | ステンレス、1.4301 (AISI 304) 、1.5 mm |
| 表面 | ヘアライン仕上げ、粒度400番 |
| 同梱品 | 取り付け部品を含む |
| 適用 | エンクロージャータイプ: VX 高さ: = 1,800 mm 奥行: = 500 mm |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 55 |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 12 |
| 基材 | ステンレス |
| 1パック | 2 個 |

Features

| | |
|------------|--|
| 純質量 | 21 kg |
| 総質量 | 22.6 kg |
| 関税率番号 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| 製品説明 | VX サイドパネル、ねじ止め可、ステンレス製、HD: 1800x500 mm |