

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8701.040

## ベースサイド部、100 mm

State: 2026/05/21 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8701.040 - ベースサイド部、100 mm ステンレス製、 ベースエレメント 前後用

ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。連結したベースエレメントの安定に、ベースサイド部を90°回転させて取り付けることも可能です。

## Features

|              |   |
|--------------|---|
| 品番           | TS 8701.040   |
| 製品説明         | ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。                                    |
| 材質           | ステンレス、1.4301 (AISI 304)   |
| 表面           | ヘアライン仕上げ、粒度400番   |
| 同梱品          | 2 x ベースサイド部<br>取り付け部品を含む  |
| 取り付けについてのご注意 | 連結するベースエレメントのぐらつきを避けるために、ベースサイド部(高さ100mm)を90°回転させて取り付けることもできます。こ<br>j ここではベース連結ブラケットが必要となります。 |
| 寸法：          | 高さ: 100 mm  |
| 適用           | エンクロージャータイプ: TS: = 400 mm   |
| 1パック         | 2 個   |
| 純質量          | 1.4 kg  |
| 総質量          | 1.68 kg   |
| 関税率番号        | 94039910  |
| ETIM 9       | EC000721  |

# Features

---

ECLASS 8.0

27182003

---

製品説明

TS ベースサイド部、100 mm ステンレス製、ベースエレメント 前後用、幅: 400 mm