### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## TS 8702.040 ベースサイド部、200 mm

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



# TS 8702.040 - ベースサイド部、200 mm ステンレス製、ベースエレメント 前後用

ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。

#### **Features**

品番	TS 8702.040
製品説明	ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、 100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。
材質	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	ヘアライン仕上げ、粒度400番
同梱品	2 x ベースサイド部 取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	連結するベースエレメントのぐらつきを避けるために、ベースサイド部(高さ100mm)を90°回転させて取り付けることもできます。こ j こではベース連結ブラケットが必要となります。
寸法:	高さ: 200 mm
適用	エンクロージャータイプ: TS: = 400 mm
1パック	2個
純質量	2.486
総質量	2.685
関税率番号	94039910
EAN	4028177300019
ETIM 9	EC000721

© Rittal 2025

### **Features**

ECLASS 8.0

27182003

© Rittal 2025 3