

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.340

スプリングケージナット

State: 2026/05/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.340 - スプリングケージナット

長方形（12.5 mm x 10.5 mm）のシステム穴が開いているエンクロージャーとレールでの使用。
外側から取付けるので、コーナーで



Features

品番	TS 8800.340
製品説明	外側から取り付けるので、コーナーで同じ高さ／幅の固定個所が使えます。スプリングケージにより、システム穴での導電接触も有効になります。
取り付け方法	TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにVX アクセサリー用アダプターレールを用いて 水平TSフレームに VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に システムレール 23 x 23 mm に システムセクション 23 x 73 mm に システムセクション 45 x 88 mm に システムセクション 23 x 73 mm に エンクロージャー、および12.5 x 10.5 mmの方形ピッチパターンが付いたシステムレールに
寸法：	ねじ: M6
ねじ	M6

Features

1パック	50 個
純質量	0.1 kg
総質量	0.166 kg
関税率番号	73181692
ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
製品説明	TS スプリングケージナット、M6