
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8800.660 EMC グランドプレート

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



TS 8800.660 - EMC グランドプレート

連続したグランドプレートに結合されている、直径が最大20 mmである、シールドされたケーブル用。

Features

品番	TS 8800.660
製品説明	最大直径 20 mmのシールドケーブル用。EMC 対応接触部とケーブルホルダーのコンビネーションは、ケーブルシールド部とグランドプレート間の低抵抗コンタクトを実現します。奥行き 400、500、600、800 mm のすべてのエンクロージャーで、標準装備のグランドプレートと組み合わせて使用できます。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	ハンマーヘッド形状のパンチングが施してあるケーブル固定バー スライド式グランドプレート 1枚 EMC パッキン 2個
適用	エンクロージャータイプ: TS 幅: = 600 mm
注記:	規格に準拠した IP 保護等級には対応できません
1パック	1個
純質量	1.7
総質量	1.8
関税率番号	94039910
EAN	4028177214880
ETIM 9	EC002620

© Rittal 2025

Features

ECLASS 8.0

27189261

© Rittal 2025