


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.680

EMC グランドプレート

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.680 - EMC グランドプレート

連続したグランドプレートに結合されている、直径が最大20 mmである、シールドされたケーブル用。

Features

| | |
|------------|--|
| 品番 | TS 8800.680 |
| 製品説明 | 最大直径 20 mmのシールドケーブル用。EMC 対応接触部とケーブルホルダーのコンビネーションは、ケーブルシールド部とグランドプレート間の低抵抗コンタクトを実現します。奥行き 400、500、600、800 mm のすべてのエンクロージャーで、標準装備のグランドプレートと組み合わせて使用できます。 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 表面 | 亜鉛めっき |
| 同梱品 | ハンマーヘッド形状のパンチングが施してあるケーブル固定バー スライド式グランドプレート 1枚 EMC パッキン 2個 |
| 適用 | エンクロージャータイプ: TS 幅: = 800 mm |
| 注記: | 規格に準拠した IP 保護等級には対応できません |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 2.4 kg |
| 総質量 | 2.554 kg |
| 関税率番号 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Features

製品説明

TS EMC グランドプレート、幅: 800 mm