

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.753 ケーブルダクト

State: 2026/05/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.753 - ケーブルダクト

DIN 特殊穴付き。エンクロージャーフレームへ直接、あるいはマウンティングプレートのような平面への取り付け用。ブリッジおよびケーブルダクト底部の切断位置。



Features

| | |
|------------|---|
| 品番 | TS 8800.753 |
| 仕様 | マウンティングプレート用 VX システム穴への取り付け |
| 製品説明 | DIN 特殊穴付き。エンクロージャーフレームへ直接、あるいはマウンティングプレートのような平面への取り付け用。ブリッジおよびケーブルダクト底部の切断位置。 |
| 材質 | 硬化プラスチックPVC 難燃性、自己消炎性 温度耐性 +60 °C まで |
| 塗装色 | RAL 7030 近似色 |
| 同梱品 | カバー付きケーブルダクト |
| Bar width | 5.5 mm |
| Slot width | 4.5 mm |

Features

| | |
|------------|--|
| 取り付け方法 | DIN 特殊穴付き。エンクロージャーフレームへ直接、あるいはマウンティングプレートのような平面への取り付け用 マウンティングプレートを後方のエンクロージャーフレームと面一の位置 (取り付け位置 ±0 mm) に取り付けられた場合、水平方向に取り付けられたケーブルダクトとエンクロージャーフレーム上のケーブルダクトの表面がそろいます |
| 注記： | その他のサイズ用に短くすることができます。 |
| 寸法： | 幅: 80 mm 奥行: 80 mm 長さ: 2,000 mm |
| 1パック | 12 個 |
| 純質量 | 17.88 kg |
| 総質量 | 18.72 kg |
| 関税率番号 | 39259020 |
| ETIM 9 | EC000012 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |
| 製品説明 | TS ケーブルダクト、マウンティングプレート用、WHD: 80x2000x80 mm |

Approvals

| | |
|--------------|----------------------|
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |
|--------------|----------------------|