## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





PC 8800.920

ベース、据付式

State: 2025/11/29 (Source: rittal.com/jp-ja)



## PC 8800.920 - ベース、据付式 PC、IW用

適用ユニットのデザインは、高さ100 mm、前部張出しになります。

## **Features**

品番	PC 8800.920
製品説明	デザインはハウジングに合わせてあります。前部張り出しです。
材質	鋼板、2.0 mm
塗装色	RAL 7035 デザイン部分、前部:RAL 7015
同梱品	デザインエレメント (フロント) 1個 ベースエレメント (リア) 1個 ベースサイド部 2枚
寸法:	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: PC IW 幅: = 600 mm 奥行: = 600 mm
適用奥行	600 mm
1パック	1個
純質量	11.92
総質量	13.02
PCF/VE (Cradle to Gate)	49.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94039910

© Rittal 2025 2

## **Features**

EAN	4028177266926
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

© Rittal 2025 3