

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.580

分割ドア

State: 2026/03/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8801.580 - 分割ドア TS 用

ドアのヒンジは左右どちらにも取付けられます。



## Features

品番	TS 8801.580
仕様	密閉型
製品説明	TS エンクロージャーのドアあるいはリアパネルの代わりに使用できます。分割ドアは上下方向に自由に組み合わせることができます。最上部と最下部にはそれぞれフロントトリムパネルの取り付けが必要になります。ドアのヒンジは左右どちらにも取り付けられます。透視窓なしのドア (高さ 600 ~ 1000 mm) では、モニターフレーム SZ 2305.000 が利用できます。標準で付属するダブルビットロックインサートは、TSロックインサート (Fタイプ) と交換可能。高さ 600 mm 以上ではクイックハンドルに取り替えることができます。
材質	鋼板、2 mm
塗装色	RAL 7035

# Features

---

同梱品	分割ウェブ ヒンジ ロック部品 取り付け部品を含む
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 800 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54 (完全に組みあがったエンクロージャーの場合)
1パック	1 個
純質量	9.285 kg
総質量	9.774 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

---