

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.580

TS 8連結型システム

State: 2026/04/29 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.580 - TS 8連結型システム IP 66/NEMA 4

連結システムTS 8、保護等級IP 66、NEMA 4、普通鋼板製で塗装済み。

Features

品番	TS 8806.580
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm ボトム：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム、ドア、トップパネル、ボトム、リアパネル：電着浸漬下塗りおよび静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 トップパネル ボトム、密閉型 リアパネル マウンティングプレート アイボルト 4個 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本 サポートレール 2本、エンクロージャー奥行き方向に取り付けられています。 IP 66にグレードアップするためのサイドパネル用アクセサリキット
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	699 mm x 1,896 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 4 Type 12
IKコード	IK09
基材	鋼板製
1パック	1 個

Features

純質量	123.975 kg
総質量	131.4 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	TS 連結型システム、WHD: 800x2000x600 mm、鋼板製、IP 66 / NEMA 4、マウンティングプレート付き、シングルドア

Approvals

Approvals	Bureau Veritas C-UL DNV-GL UL + C-UL (listed)
-----------	--

Certificates	表面
--------------	----

Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	--------------------------------