Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8806.580 TS 8連結型システム

State: 2025/11/25 (Source: rittal.com/jp-ja)



TS 8806.580 - TS 8連結型システム IP 66/NEMA 4

連結システムTS 8、保護等級IP 66、NEMA 4、普通鋼板製で塗装済み。

Features

品番	TS 8806.580
材質	エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
	トップパネル:鋼板、1.5 mm
	ドア:鋼板、2.0 mm
	リアパネル:鋼板製、1.5 mm
	ボトム:鋼板、1.5 mm
	マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム、ドア、トップパネル、ボトム、リアパ
	ネル:電着浸漬下塗りおよび静電粉体塗装、凹凸模様(テクス
	チャー)仕上げ
	マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035

© Rittal 2025 2

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム
	ドア
	ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
	トップパネル
	ボトム、密閉型
	リアパネル
	マウンティングプレート
	アイボルト 4個
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
	TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
	サポートレール 2本、エンクロージャー奥行き方向に取り付けられ
	ています。
	IP 66にグレードアップするためのサイドパネル用アクセサリー
	キット
寸法:	幅: 800 mm
	高さ: 2,000 mm
	奥行: 600 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅	699 mm x 1,896 mm
x高さ) 	
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
保護等級、NEMA	NEMA 1
	NEMA 4
	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1
	Type 4
	Type 12
IKJ-F	IK09
基材	鋼板製
1パック	1個

© Rittal 2025

Features

純質量	123.975
総質量	131.4
EAN	4028177597686
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas
	C-UL
	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	製造者宣言書
	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025