Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8807.000 VX25 連結型エンクロージャーシス テム

State: 2025/10/27 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 8807.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム IP 66/NEMA 4

最高の保護等級そして最も厳しい欧米の規格でテストされているので、世界中での使用が可能:フロントドア、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、ボトム付きエンクロージャーフレーム







2

Features

品番	VX 8807.000
材質	エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm トップパネル:鋼板、1.5 mm
	ドア:鋼板、2.0 mm
	リアパネル:鋼板製、1.5 mm
	グランドプレート:鋼板、1.5 mm
	マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム、ドア、トップパネル、ボトム、リアパ
	ネル:電着浸漬下塗りおよび静電粉体塗装、凹凸模様(テクス
	チャー)仕上げ
塗装色	RAL 7035

© Rittal 2025

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム
	ドア
	ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
	トップパネル
	ベース
	リアパネル
	マウンティングプレート
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
	2 x システムレール (18 x 39 mm)
寸法:	幅: 800 mm
	高さ: 2,000 mm
	奥行: 600 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	699 mm x 1,896 mm
N同C /	
保護等級、EN 60 529 に準拠 	IP 66
保護等級、NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 4
	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 3R
	Type 4
	Type 12
1パック	1個
純質量	130
総質量	140.4
PCF/VE (Cradle to Gate)	344.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます

© Rittal 2025 3

Features

EAN	4028177924543
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	DNV-GL	
	UL + C-UL (listed)	
Certificates	表面	
Explanations	CE適合宣言書	
	UKCA適合宣言書	

© Rittal 2025