

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8807.000

VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/06/28 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8807.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム

IP 66/NEMA 4

最高の保護等級そして最も厳しい欧米の規格でテストされているので、世界中での使用が可能：フロントドア、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、ボトム付きエンクロージャーフレーム



Features

品番	VX 8807.000
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グランドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム、ドア、トップパネル、ボトム、リアパネル：電着浸漬下塗りおよび静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 トップパネル ベース リアパネル マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 2 x システムレール (18 x 39 mm)
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	699 mm x 1,896 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 12
1パック	1 個
純質量	130 kg
総質量	140.4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	344.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます

Features

関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	VX連結型システム、IP66 / NEMA4、WHD: 800x2000x600 mm、鋼板製、マウンティングプレート付き、シングルドア

Approvals

Approvals	DNV UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書