

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8807.010

VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/05/28 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8807.010 - VX25 連結型エンクロージャーシステム

EMC

標準タイプの VX25 シリーズ大型エンクロージャーも、広範な周波数域にわたって、良好なシールド効果があることを示しています。より厳しい EMC (電磁両立性) が求められるケースに対して、リターンは、高周波減衰効果に優れた仕様の VX25 エンクロージャーを提供しています。

Features

品番	VX 8807.010
仕様	EMC 仕様
製品説明	標準タイプの VX25 シリーズ大型エンクロージャーも、広範な周波数域にわたって、良好なシールド効果があることを示しています。より厳しい EMC (電磁両立性) が求められるケースに対して、リターンは、高周波減衰効果に優れた仕様の VX25 エンクロージャーを提供しています
材質	エンクロージャーフレーム：亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm トップパネル：亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm ドア：亜鉛マグネシウムめっき鋼板、2.0 mm リアパネル：亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム：塗装なし ドア、リアパネルおよびトップパネル：外側は塗装されていますが、内側は塗装されていません。 グラウンドプレート：亜鉛メッキ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 リアパネル トップパネル グラウンドプレート マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 2 x システムレール (18 x 39 mm)
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
ドアの数	1
注記：	エンクロージャーを連結する場合は、EMC シールドパッキングが必要になります
1パック	1 個
純質量	119.05 kg
総質量	129.6 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	320.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080

Features

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書