

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8807.010

VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/02/05 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8807.010 - VX25 連結型エンクロージャーシステム

EMC

標準タイプの VX25 シリーズ大型エンクロージャーも、広範な周波数域にわたって、良好なシールド効果があることを示しています。より厳しい EMC (電磁両立性) が求められるケースに対して、リタールは、高周波減衰効果に優れた仕様の VX25 エンクロージャーを提供しています。

Features

品番	VX 8807.010
仕様	EMC 仕様
製品説明	標準タイプの VX25 シリーズ大型エンクロージャーも、広範な周波数域にわたって、良好なシールド効果があることを示しています。より厳しい EMC (電磁両立性) が求められるケースに対して、リタールは、高周波減衰効果に優れた仕様の VX25 エンクロージャーを提供しています
材質	エンクロージャーフレーム：亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm トップパネル：亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm ドア：亜鉛マグネシウムめっき鋼板、2.0 mm リアパネル：亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm グランドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム：塗装なし ドア、リアパネルおよびトップパネル：外側は塗装されていますが、内側は塗装されていません。 グランドプレート：亜鉛メッキ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 リアパネル トップパネル グランドプレート マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 2 x システムレール (18 x 39 mm)
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1 Type 12
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
ドアの数	1
注記：	エンクロージャーを連結する場合は、EMC シールドパッキンが必要になります
1パック	1 個
純質量	119.05
総質量	129.6
PCF/VE (Cradle to Gate)	320.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
EAN	4028177924574

Features

ETIM 9 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

Approvals

Approvals Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)

Certificates 表面

Explanations CE適合宣言書
UKCA適合宣言書