## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8807.020 VX25 連結型エンクロージャーシス テム

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



# VX 8807.020 - VX25 連結型エンクロージャーシステム EMC

標準タイプの VX25 シリーズ大型エンクロージャーも、広範な周波数域にわたって、良好なシールド効果があることを示しています。より厳しい EMC (電磁両立性) が求められるケースに対して、リタールは、高周波減衰効果に優れた仕様の VX25 エンクロージャーを提供しています。

#### **Features**

品番	VX 8807.020
仕様	EMC 仕様
製品説明	標準タイプの VX25 シリーズ大型エンクロージャーも、広範な周波数域にわたって、良好なシールド効果があることを示しています。より厳しい EMC (電磁両立性) が求められるケースに対して、リタールは、高周波減衰効果に優れた仕様の VX25 エンクロージャーを提供しています
材質	エンクロージャーフレーム:亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm トップパネル:亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm ドア:亜鉛マグネシウムめっき鋼板、2.0 mm リアパネル:亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm グランドプレート:鋼板、1.5 mm マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム:塗装なし ドア、リアパネルおよびトップパネル:外側は塗装されています が、内側は塗装されていません。 グランドプレート:亜鉛メッキ マウンティングプレート: 亜鉛めっき
	RAL 7035

© Rittal 2025

### **Features**

同梱品	エンクロージャーフレーム
	ドア
	ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
	リアパネル
	トップパネル
	グランドプレート
	マウンティングプレート
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
	2 x システムレール (18 x 39 mm)
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 12
寸法:	幅: 800 mm
	高さ: 2,000 mm
	奥行: 800 mm
ドアの数	1
· 注記:	エンクロージャーを連結する場合は、EMC シールドパッキンが必
	要になります
1パック	1個
純質量	121
総質量	135
PCF/VE (Cradle to Gate)	332.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に
	基づいて概算されます
EAN	4028177924468

© Rittal 2025

## **Features**

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# **Approvals**

Approvals	Bureau Veritas	
	DNV-GL	
	UL + C-UL (listed)	
Certificates	表面	
Explanations	CE適合宣言書	
	UKCA適合宣言書	

© Rittal 2025