

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8808.500 TS 8連結型システム

State: 2026/01/24 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8808.500 - TS 8連結型システム

鋼板製の TS 8 連結型システムは、その幅方向および奥行き方向に対称的な構造を持つプロファイルにより、スペースの有効活用ならびに実装を容易にする明らかなメリットをもたらします。これにより、全方向からの連結も可能となっています。加えて、組み込まれている、すべてのフラットパーツの自動等電位化機能および三層の表面処理も、理想とする安全性を確保します。



Features

| | |
|-----|--|
| 品番 | TS 8808.500 |
| 材質 | エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グランドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm |
| 表面 | エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレートとグランドプレート：亜鉛メッキ |
| 塗装色 | RAL 7035 |

Features

| | |
|--------------------------|---|
| 同梱品 | エンクロージャーフレーム ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 トップパネル リアパネル アイボルト 4個 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm グランドプレート マウンティングプレート TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本 サポートレール 2本、エンクロージャー奥行き方向に取り付けられています。 |
| 寸法： | 幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ) | 699 mm x 1,896 mm |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 55 |
| 保護等級、NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 12 |
| IKコード | IK09 |
| ドアの数 | 1 |
| 2 supportstrips in depth | Yes |
| 基材 | 鋼板製 |
| 1パック | 1 個 |

Features

| | |
|------------|---------------|
| 純質量 | 130.15 |
| 総質量 | 137 |
| 関税率番号 | 94032080 |
| EAN | 4028177251045 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | Bureau Veritas Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certificates | 表面 |
| Explanations | 製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |