

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8808.750

TS 8連結型システム

State: 2026/06/25 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8808.750 - TS 8連結型システム EMC エンクロージャー

標準タイプのTS 8シリーズ大型エンクロージャーも、広範な周波数域にわたって、良好なシールド効果があることを示しています。より厳しいEMC (電磁両立性) が求められるケースに対しては、リターンは、高周波減衰効果をさらに高めたTS 8エンクロージャーも提供可能です。

Features

品番	TS 8808.750
製品説明	標準タイプのTS 8シリーズ大型エンクロージャーも、広範な周波数域にわたって、良好なシールド効果があることを示しています。より厳しいEMC (電磁両立性) が求められるケースに対して、リターンは、ドイツ電気技師連盟が承認した高周波ダンピング効果に優れた仕様のTS 8エンクロージャーを提供しています。
製品変更	鋼板のアルミ亜鉛コーティングは、亜鉛-マグネシウムコーティングに変更されました。 利点は、成形品質の改善、腐食安定性の最適化および外観の一様性です。
材質	エンクロージャーフレーム：亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm トップパネル：亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm ドア：亜鉛マグネシウムめっき鋼板、2.0 mm リアパネル：亜鉛マグネシウムめっき鋼板、1.5 mm グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム：塗装なし ドア、リアパネルおよびトップパネル：外側は塗装されていますが、内側は塗装されていません。 グラウンドプレート：亜鉛メッキ マウンティングプレート：亜鉛めっき

Features

塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャーフレーム ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 リアパネル トップパネル グラウンドプレート マウンティングプレート アイボルト 4個 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本 サポートレール 2本、エンクロージャー奥行き方向に取り付けられています。
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm
注記：	エンクロージャーを連結する場合は、EMC 連結用パッキンが必要になります
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	130.15 kg
総質量	137 kg
関税率番号	94032080
ECLASS 8.0	27180101

Features

製品説明

TS 連結型システム、WHD: 800x2000x800 mm、鋼板製、EMC、マウンティングプレート付き、シングルドア

Approvals

Approvals

DNV

UL + C-UL (listed)

Explanations

製造者宣言書

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書