

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8826.000

VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/01/31 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8826.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム

ベーシックエンクロージャー

標準型エンクロージャー：エンクロージャーフレームにフロントドア1枚、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、分割型グランドプレートが取り付けてあります。効率的なエンクロージャー実装に最適です。



Features

| | |
|-----|--|
| 品番 | VX 8826.000 |
| 材質 | エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グランドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm |
| 表面 | エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレートとグランドプレート：亜鉛メッキ |
| 塗装色 | RAL 7035 |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 同梱品 | エンクロージャーフレーム ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 トップパネル リアパネル グランドプレート マウンティングプレート 2 x システムレール (18 x 39 mm) ロック：ダブルビットNo.5/3 mm |
| 寸法： | 幅: 800 mm 高さ: 2,200 mm 奥行: 600 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ) | 699 mm x 2,096 mm |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 55 |
| 保護等級、NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 12 |
| IKコード | IK10 |
| ドアの数 | 1 |
| 基材 | 鋼板製 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 130.85 |
| 総質量 | 135.8 |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 335.1 kg CO2 eq (Cat B) |

Features

| | |
|-----------------|--|
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリーB : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| EAN | 4028177813878 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certificates | 表面 |
| Explanations | 製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration |