Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8828.000 VX25 連結型エンクロージャーシス テム

State: 2025/12/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 8828.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム ベーシックエンクロージャー

各種盤製作におけるスタンダード:1枚または2枚のフロントドア、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、分割型グランドプレート付きエンクロージャーフレーム。効率の良いエンクロージャー実装に完璧に適しています。







2

Features

品番	VX 8828.000
材質	エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
	トップパネル:鋼板、1.5 mm
	ドア:鋼板、2.0 mm
	リアパネル:鋼板製、1.5 mm
	グランドプレート:鋼板、1.5 mm
	マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
	ドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉
	体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
	マウンティングプレートとグランドプレート:亜鉛メッキ
	RAL 7035

© Rittal 2025

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム
	ドア
	ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
	トップパネル
	リアパネル
	グランドプレート
	マウンティングプレート
	2 x システムレール (18 x 39 mm)
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
寸法:	幅: 800 mm
	高さ: 2,200 mm
	奥行: 800 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅	699 mm x 2,096 mm
x高さ)	
	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 12
IKJ-F	IK10
ドアの数	1
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	298.501
総質量	323.633
PCF/VE (Cradle to Gate)	362.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます

© Rittal 2025

Features

関税率番号	9403200082
EAN	4028177935990
EAN11 (UC)	94010
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	製造者宣言書
	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書
	PCF-declaration

© Rittal 2025 4