

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8840.100

VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/05/30 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8840.100 - VX25 連結型エンクロージャーシステム 透視ドア付きベーシックエンクロージャー

工業用途向け透視ドア付き VX ベーシックエンクロージャー：フロント側は透視ドア、リアドア、トップパネル、分割型グラウンドプレート付きエンクロージャーフレーム。効率的なエンクロージャー実装に最適です。



Features

| | |
|-----|--|
| 品番 | VX 8840.100 |
| 材質 | エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm リアドア：鋼板、2.0 mm グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm |
| 表面 | エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ |
| 塗装色 | RAL 7035 |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 同梱品 | エンクロージャーフレーム アルミニウム透視ドア、フロント（180°） 鋼板ドア、リア（130°ヒンジ） フロント&リアにロック：ダブルビット 3 mm トップパネル グラウンドプレート |
| 寸法： | 幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 55 |
| 保護等級、NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 12 |
| IKコード | IK08 |
| 基材 | 鋼板製 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 82 kg |
| 総質量 | 84.2 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 207.5 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Features

製品説明

VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Certificates

表面
保護等級

Explanations

CE適合宣言書
UKCA適合宣言書