## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





VX 8840.100 VX25 連結型エンクロージャーシス テム

State: 2025/11/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



# VX 8840.100 - VX25 連結型エンクロージャーシステム 透 視ドア付きベーシックエンクロージャー

工業用途向け透視ドア付き VX ベーシックエンクロージャー:フロント側は透視ドア、リアドア、トップパネル、分割型グランドプレート付きエンクロージャーフレーム。効率的なエンクロージャー実装に最適です。







#### **Features**

品番	VX 8840.100
材質	エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
	トップパネル:鋼板、1.5 mm
	透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
	リアドア:鋼板、2.0 mm
	グランドプレート:鋼板、1.5 mm
表面	エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
	ドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉
	体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RAL 7035

© Rittal 2025 2

### Features

同梱品	エンクロージャーフレーム
	アルミニウム透視ドア、フロント(180°)
	鋼板ドア、リア(130°ヒンジ)
	フロント&リアにロック:ダブルビット3mm
	トップパネル
	グランドプレート
寸法:	幅: 800 mm
	高さ: 2,000 mm
	奥行: 600 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 12
IKコード	IK08
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	82
総質量	84.2
PCF/VE (Cradle to Gate)	207.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に
	基づいて概算されます
EAN	4028177951365
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

## **Approvals**

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面 保護等級
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4