


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8840.110

# VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/05/30 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8840.110 - VX25 連結型エンクロージャーシステム 透視ドア付きベーシックエンクロージャー

工業用途向け透視ドア付き VX ベーシックエンクロージャー：フロント側は透視ドア、リアドア、トップパネル、分割型グラウンドプレート付きエンクロージャーフレーム。効率的なエンクロージャー実装に最適です。



## Features

品番	VX 8840.110
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm リアドア：鋼板、2.0 mm グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ
塗装色	RAL 7035

# Features

同梱品	エンクロージャーフレーム アルミニウム透視ドア、フロント（180°） 鋼板ドア、リア（130°ヒンジ） フロント&リアにロック：ダブルビット 3 mm トップパネル グラウンドプレート
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
IKコード	IK08
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	87 kg
総質量	90 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	221.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Features

---

製品説明

VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)

Certificates

表面  
保護等級

Explanations

CE適合宣言書  
UKCA適合宣言書