

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



VX 8840.130

VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/02/12 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8840.130 - VX25 連結型エンクロージャーシステム 透視ドア付きベーシックエンクロージャー

工業用途向け透視ドア付き VX ベーシックエンクロージャー：フロント側は透視ドア、リアドア、トップパネル、分割型グランドプレート付きエンクロージャーフレーム。効率的なエンクロージャー実装に最適です。



## Features

品番	VX 8840.130
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm リアドア：鋼板、2.0 mm グランドプレート：鋼板、1.5 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉末塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ
塗装色	RAL 7035

# Features

同梱品	エンクロージャーフレーム アルミニウム透視ドア、フロント (180°) 鋼板ドア、リア (130°ヒンジ) フロント&リアにロック：ダブルビット 3 mm トップパネル グランドプレート
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
IKコード	IK08
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	73.2
総質量	75.4
PCF/VE (Cradle to Gate)	185.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
EAN	4028177951396
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面 保護等級
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書