

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 9055.310

## モニター/キーボードユニット

State: 2026/02/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 9055.310 - モニター/キーボードユニット 17インチ TFTディスプレイおよびVGA/DVIコネクター装備

17インチ TFTディスプレイ付き 1U サイズ スライドイン型ユニット。英語またはドイツ語のキーボードレイアウト。スライドレール付き。



## Features

品番	DK 9055.310
メリット	ビデオ端子はアナログとデジタルの両方に対応 ケーブルは、給電網内部で安全に接続されています。 フロント側はロックできます。 一人で簡単に取り付け可能
塗装色	RAL 7035
同梱品	モニター/キーボードユニット、高さ1U VGAケーブル DVI ケーブル USB ケーブル Schuko (シュコー) 電源ケーブル 17インチTFTディスプレイおよびVGA/DVIコネクター装備 2 x PS/2 ケーブル キーボード タッチパッド内蔵
定格電圧	100 V～240 V、単相、50 Hz/60 Hz

# Features

モニターユニットが閉じられてい 1 W  
るときの最大消費電力

稼働中の最大消費電力 32 W

インターフェース  
VGA (D-SUB HD 15ピン)  
DVI  
1 x USB  
PS/2

プラグ (タイプ) 電気機器コネクター(プラグ型) C14

レイアウト ドイツ式

寸法：  
幅: 482.6 mm  
奥行: 680 mm

動作温度範囲 5 °C...45 °C

取り付け可能寸法  
取り付け可能奥行き (最小) : 680 mm  
取り付け可能奥行き (最大) : 850 mm

ディスプレイ特性  
斜流: 432 mm(17インチ)  
サイズ: 4 : 3  
コントラスト比: コントラスト比: 約1000 : 1  
ディスプレイ輝度: 350 cd/m<sup>2</sup>  
解像度、ディスプレイ: 1280 × 1024 ピクセル  
色の数: 16,700,000

1パック 1 個

純質量 15.5

総質量 16.5

関税率番号 85286200

EAN 4028177638372

ETIM 9 EC001428

# Features

---

ECLASS 8.0

19200201

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書