

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.310

モニター/キーボードユニット

State: 2026/04/11 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.310 - モニター/キーボードユニット 17インチ TFTディスプレイおよびVGA/DVIコネクタ-装備

17インチ TFTディスプレイ付き 1U サイズ スライドイン型ユニット。英語またはドイツ語のキーボードレイアウト。スライドレール付き。



Features

品番	DK 9055.310
メリット	ビデオ端子はアナログとデジタルの両方に対応 ケーブルは、給電網内部で安全に接続されています。 フロント側はロックできます。 一人で簡単に取り付け可能
塗装色	RAL 7035
同梱品	モニター/キーボードユニット、高さ1U VGAケーブル DVI ケーブル USB ケーブル Schuko (シュコー) 電源ケーブル 17インチTFTディスプレイおよびVGA/DVIコネクタ-装備 2 x PS/2 ケーブル キーボード タッチパッド内蔵
定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz

Features

モニターユニットが閉じられているときの最大消費電力	1 W
稼働中の最大消費電力	32 W
インターフェース	VGA (D-SUB HD 15ピン) DVI 1 x USB PS/2
プラグ (タイプ)	電気機器コネクタ(プラグ型) C14
レイアウト	ドイツ式
寸法:	幅: 482.6 mm 奥行: 680 mm
動作温度範囲	5 °C...45 °C
取り付け可能寸法	取り付け可能奥行き (最小) : 680 mm 取り付け可能奥行き (最大) : 850 mm
ディスプレイ特性	斜流: 432 mm(17インチ) サイズ: 4 : 3 コントラスト比: コントラスト比 : 約1000 : 1 ディスプレイ輝度: 350 cd/m ² 解像度、ディスプレイ: 1280 × 1024 ピクセル 色の数: 16,700,000
1パック	1 個
純質量	15.5 kg
総質量	16.5 kg
関税率番号	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

Features

製品説明

DK Monitor/keyboard unit, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux680 mm,
100-240 V, 1~, 50/60 Hz, german, RAL 7035

Approvals

Explanations

CE適合宣言書