

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.312

モニター/キーボードユニット

State: 2026/04/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.312 - モニター/キーボードユニット 17インチ TFTディスプレイおよびVGA/DVIコネクタ 装備

17インチ TFTディスプレイ付き 1U サイズ スライドイン型ユニット。英語またはドイツ語のキーボードレイアウト。スライドレール付き。



Features

品番	DK 9055.312
製品説明	このユニットは引き出しに収納されていて一番前まで引き出すと軽く固定されます。モニター部を開けて使用します。ゆえに、このユニットに必要なスペースは、ラック内の 19インチ マウンティングレール上の 1U のみです。
メリット	ビデオ端子はアナログとデジタルの両方に対応 ケーブルは、給電網内部で安全に接続されています。 フロント側はロックできます。 一人で簡単に取り付け可能
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	モニター/キーボードユニット、高さ1U VGAケーブル DVI ケーブル USB ケーブル Schuko (シュコー) 電源ケーブル 17インチTFTディスプレイおよびVGA/DVIコネクター装備 2 x PS/2 ケーブル キーボード タッチパッド内蔵
定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
モニターユニットが閉じられているときの最大消費電力	1 W
稼働中の最大消費電力	32 W
インターフェース	VGA (D-SUB HD 15ピン) DVI 1 x USB PS/2
プラグ (タイプ)	電気機器コネクター(プラグ型) C14
レイアウト	米国式
寸法 :	幅: 482.6 mm 奥行: 680 mm
動作温度範囲	5 °C...45 °C
取り付け可能寸法	取り付け可能奥行き (最小) : 680 mm 取り付け可能奥行き (最大) : 850 mm

Features

ディスプレイ特性	斜流: 432 mm(17インチ) サイズ: 4 : 3 コントラスト比: コントラスト比 : 約1000 : 1 ディスプレイ輝度: 350 cd/m ² 解像度、ディスプレイ: 1280 × 1024 ピクセル 色の数: 16,700,000
1パック	1個
純質量	15.85 kg
総質量	17.25 kg
関税率番号	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
製品説明	DK Monitor/keyboard unit, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, US-english, RAL 7035

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------