Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 9055.412

モニター/キーボードユニット

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 9055.412 - モニター/キーボードユニット 17インチ TFTディスプレイおよびVGA/DVIコネクター装備

17インチ TFTディスプレイ付き 1U サイズ スライドイン型ユニット。英語またはドイツ語の キーボードレイアウト。スライドレール付き。



Features

品番	DK 9055.412
メリット	ビデオ端子はアナログとデジタルの両方に対応
	ケーブルは、給電網内部で安全に接続されています。
	フロント側はロックできます。
	一人で簡単に取り付け可能
	RAL 9005
同梱品	モニター/キーボードユニット、高さ1U
	VGAケーブル
	DVI ケーブル
	USB ケーブル
	Schuko (シュコー) 電源ケーブル
	17インチTFTディスプレイおよびVGA/DVIコネクター装備
	2 x PS/2 ケーブル
	キーボード
	タッチパッド内蔵
	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz

© Rittal 2025

Features

モニターユニットが閉じられてい るときの最大消費電力	1 W
稼働中の最大消費電力	32 W
インターフェース	VGA (D-SUB HD 15ピン) DVI 1 x USB PS/2
プラグ (タイプ)	電気機器コネクター(プラグ型) C14
レイアウト	米国式
品番について	納期についてはお問合せ下さい
寸法:	幅: 482.6 mm 奥行: 680 mm
動作温度範囲	5 °C45 °C
取り付け可能寸法	取り付け可能奥行き(最小): 680 mm 取り付け可能奥行き(最大): 850 mm
ディスプレイ特性	斜流: 432 mm(17インチ) サイズ: 4:3 コントラスト比: コントラスト比:約1000:1 ディスプレイ輝度: 350 cd/m² 解像度、ディスプレイ: 1280 × 1024 ピクセル 色の数: 16,700,000
1パック	1個
純質量	15.5
総質量	16.5
関税率番号	85286200
EAN	4028177638402

© Rittal 2025

Features

ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

Approvals

Explanations CE適合宣言書

© Rittal 2025 4