# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AX 9206.100 Ex ボックス

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



# AX 9206.100 - Ex ボックス AX プラスチック製、ヒンジ式ドア付き空ハウジング

ヒンジ式ドア付き Ex ボックス、プラスチック製







#### **Features**

品番	AX 9206.100
仕様	Ex ボックス
用途	ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠)
	周囲温度範囲:-40 °C ~ +70 °C
	記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限さ
	れる可能性があります。
	爆発保護等級 EN 60 079 に準拠:安全性のレベルアップによる機
	器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB)
材質	エンクロージャー: グラスファイバー強化不飽和ポリエステル、表
	面抵抗:<10⊠Ω
	ドア:グラスファイバー強化型不飽和ポリエステル、表面抵抗:<
	10図 Ω 周囲にシリコンパッキンを貼付け
	マウンティングプレート:鋼板製、亜鉛メッキ
塗装色	RAL 9011

© Rittal 2025 2

## Features

同梱品	エンクロージャー
	ドア
	マウンティングプレート
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 600 mm
	奥行: 200 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	505 mm x 525 mm
材料 (マウンティングプレート)	3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	Yes
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	Yes
ロック	ロックの数: 2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65
Protection category NEMA	タイプ 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
IKコード	IK09
動作温度範囲	-40 °C70 °C
使用温度	記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限さ
	れる可能性があります。
1パック	1個
純質量	17
総質量	17.74

© Rittal 2025

## **Features**

関税率番号	94037000
EAN	4028177952102
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

# **Approvals**

Approvals	ATEX
	ATEX QA
	IECEx
	IECEx QAR
	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Attestation of Conformity

© Rittal 2025 4