

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9306.000

Ex ボックス

State: 2026/02/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9306.000 - Ex ボックス ステンレス製、ねじ留め式カバー付き空ハウジング

ネジ止めしたカバー付きEXボックス、ステンレス製



Features

| | |
|-----|---|
| 品番 | KEL 9306.000 |
| 仕様 | Ex ボックス |
| 用途 | ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠) 周囲温度範囲 : -30 °C ~ +80 °C 記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。 爆発保護等級 EN 60 079 に準拠 : 安全性のレベルアップによる機器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB) |
| 材質 | エンクロージャー : ステンレス、1.4301 (AISI 304) カバー : ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡シリコンパッキンを塗布 |
| 表面 | ハウジング : ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm |
| 同梱品 | エンクロージャー カバー |

Features

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 寸法 : | 幅: 300 mm 高さ: 300 mm 奥行: 120 mm |
| Certificate IEC EX PTB 09.0033U | Yes |
| Certificate PTB 03 ATEX 1013U | Yes |
| 基材 | ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 66 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 3.7 |
| 総質量 | 3.9 |
| 関税率番号 | 94032080 |
| EAN | 4028177138643 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |

Approvals

| | |
|-----------|--|
| Approvals | ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEx IECEx QAR |
|-----------|--|