

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.004

バスバーホルダー

State: 2026/05/15 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.004 - バスバーホルダー 銅板バー用

800 Aまでの銅板バー用。

Features

品番	SV 9340.004
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
定格電圧	1000 V、三相
電氣的数値 UL (SCCR)	22 kA - 600 V、ホルダー間隔 500 mm、バスバー 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V、ホルダー間隔 500 mm、バスバー 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V、ホルダー間隔 250 mm、バスバー 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V、ホルダー間隔 250 mm、バスバー 15 x 5 - 25 x 10 mm、ヒューズクラス L 最大 800 A、JDDZ / 7
品番について	12 x 5/10 mm のバスバーを使用する際には、別にスペーサー 9340.090 も必要です UL アプリケーション用は、床面トレイ使用しなければなりません UL 認可は、AC 使用の場合のみ有効です
極数	4 極

Features

適用品番	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
内側固定	Yes
バスバーの中心間距離	60 mm
適用バスバー	12 x 5 ~ 30 x 10
1パック	4 個
純質量	0.84 kg
総質量	0.915 kg
関税率番号	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
製品説明	SV Busbar support, 4-pole, 60 mm bar centre distance, for busbar WH: 12x5-30x10 mm, UL design

Approvals

Approvals

Approvals	ABS
	DNV
	Lloyds Register
	UL + C-UL (listed)

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書