

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270

OMサポート

State: 2026/05/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.270 - OMサポート 接触システムなし

外部から電力供給を受けている開閉器の取り付けに。

Features

品番	SV 9340.270
仕様	接触システムなし
製品説明	外部から電力供給を受けている開閉器の取り付けに。
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	シャーシRAL 7035
適用バスバーシステム間隔	60 mm
マウントレールタイプ	サポートフレーム、1 x TS 55D-V
極数	3 極
サポートフレームサポート	Yes
寸法：	幅: 55 mm 高さ: 272 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 10 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
サポートフレーム (幅 x 高さ)	55 mm x 237 mm
取得認証	UL
1パック	1 個
純質量	0.25 kg
総質量	0.258 kg

Features

関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
製品説明	SV OM Support, WH: 55x272 mm, support frame, support rail TS 55D-V, without contact system

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書