

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.430 OMアダプター

State: 2026/07/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.430 - OMアダプター 接続ケーブル付き



Features

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番 | SV 9340.430 |
| 仕様 | 電源接続ケーブル付き |
| 材質 | ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 |
| 塗装色 | シャーシRAL 7035 |
| 接続ケーブル (AWG) | AWG 6 |
| 定格電流 最大 | 65 A |
| 定格電圧 | 690 V、三相 |
| 注記： | 記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります |
| 電気的数値 UL (SCCR) | 30 kA - 600 V、ヒューズ クラス K5 最大 60 A、JDDZ / 7 30 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 63 A、NKJH/7 65 kA - 600 V、ヒューズ クラス J 最大 60 A、JDDZ / 7 65 kA - 480 V、マニュアルモーターコントローラー、最大 63 A、NLRV/7 65 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 63 A、NKJH/7 |

Features

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用バスバーシステム間隔 | 60 mm |
| 接続ケーブル長さ | 130 mm |
| マウントレールタイプ | サポートフレーム、1 x TS 55E |
| 極数 | 3 極 |
| 寸法： | 幅: 55 mm 高さ: 208 mm |
| マウントレール、数/高さ | 1 / 10 mm |
| 適用バスバー | 高さ: 5, 10 mm |
| サポートフレーム (幅 x 高さ) | 55 mm x 170 mm |
| 取得認証 | UL |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.34 kg |
| 総質量 | 0.384 kg |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.116 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 製品説明 | SV OM adaptor, 65 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 6, WH: 55x208 mm, support frame, support rail TS 55E |

Approvals

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | ABS |
| | DNV |
| | Lloyds Register |
| | UL + C-UL (listed) |

| | |
|--------------|-----------|
| Explanations | CE適合宣言書 |
| | UKCA適合宣言書 |