

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.550 OMアダプター

State: 2026/07/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.550 - OMアダプター スプリングクリップ付き



Features

品番	SV 9340.550
仕様	スプリングクリップ付き
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	シャーシRAL 7035
定格電流 最大	32 A
定格電圧	690 V、三相
適用バスバーシステム間隔	60 mm
マウントレールタイプ	サポートフレーム、1 x TS 45C、ピンブロック
極数	3 極
PinBlock	Yes
寸法：	幅: 45 mm 高さ: 208 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 6 mm ²
マウントレール、数/高さ	1 / 10 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm

Features

サポートフレーム (幅 x 高さ)	45 mm x 170 mm
1パック	1 個
純質量	0.238 kg
総質量	0.29 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.027
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV OM adaptor, 32 A, 690 V, 3-pole, tension spring clamp 1,5-6 mm ² , WH: 45x208 mm, support frame, PinBlock, support rail TS 45C

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書