### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.550 OMアダプター

State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SV 9340.550 - OMアダプター スプリングクリップ付き



#### **Features**

品番	SV 9340.550
材質	ポリアミド
	耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	シャーシRAL 7035
定格電流 最大	32 A
定格電圧	690 V、三相
適用バスバーシステム間隔	60 mm
マウントレールタイプ	サポートフレーム、1 x TS 45C、ピンブロック
極数	3 極
PinBlock	Yes
寸法:	幅: 45 mm
	高さ: 208 mm
 丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
マウントレール、数/高さ	1 / 10 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
サポートフレーム (幅 x 高さ)	45 mm x 170 mm

© Rittal 2025 2

### **Features**

1パック	1個
純質量	0.238
総質量	0.29
銅の含有量 (kg / 個)	0.027
関税率番号	85369095
EAN	4028177502635
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# **Approvals**

Approvals	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025