

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.560 OMアダプター

State: 2026/06/29 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.560 - OMアダプター スプリングクリップ付き



## Features

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 品番           | SV 9340.560                      |
| 仕様           | スプリングクリップ付き                      |
| 材質           | ポリアミド<br>耐燃性 UL 94-V0 適合         |
| 塗装色          | シャーシRAL 7035                     |
| 定格電流 最大      | 32 A                             |
| 定格電圧         | 690 V、三相                         |
| 適用バスバーシステム間隔 | 60 mm                            |
| マウントレールタイプ   | サポートフレーム、1 x TS 45D、1 x TS 45D-V |
| 極数           | 3 極                              |
| サポートフレームサポート | Yes                              |
| 寸法：          | 幅: 45 mm<br>高さ: 272 mm           |
| 丸型ケーブルの接続サイズ | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup>          |
| マウントレール、数/高さ | 2 / 10 mm                        |
| 適用バスバー       | 高さ: 5, 10 mm                     |

# Features

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| サポートフレーム (幅 x 高さ) | 45 mm x 237 mm   |
| 1パック              | 1 個  |
| 純質量               | 0.28 kg  |
| 総質量               | 0.293 kg   |
| 銅の含有量 (kg / 個)    | 0.027  |
| 関税率番号             | 85369095   |
| ETIM 9            | EC001531   |
| ECLASS 8.0        | 27370304   |
| 製品説明              | SV OM adaptor, 32 A, 690 V, 3-pole, tension spring clamp 1,5-6 mm <sup>2</sup> , WH: 45x272 mm, support frame, support rail TS 45D, TS 45D-V |

# Approvals

---

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Approvals    | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register |
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書          |