Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.610 OMアダプター

State: 2025/10/27 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9340.610 - OMアダプター スプリングクリップ付き



Features

品番	SV 9340.610
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	シャーシRAL 7035
定格電流 最大	65 A
定格電圧	690 V、三相
適用バスバーシステム間隔	60 mm
マウントレールタイプ	without support frame, 1 x TS 55E
極数	3 極
極数 	3 極 IEC 61 439-1準拠の加熱試験によると、電流容量は80 Aまで可能で す
	IEC 61 439-1準拠の加熱試験によると、電流容量は80 Aまで可能で
品番について	IEC 61 439-1準拠の加熱試験によると、電流容量は80 Aまで可能です 幅: 55 mm
品番について 	IEC 61 439-1準拠の加熱試験によると、電流容量は80 Aまで可能です 幅: 55 mm 高さ: 208 mm

© Rittal 2025 2

Features

1パック	1個
純質量	0.24
総質量	0.324
銅の含有量 (kg / 個)	0.059
関税率番号	85369095
EAN	4028177502659
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025