## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.620 OMアダプター

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SV 9340.620 - OMアダプター スプリングクリップ付き



#### **Features**

品番	SV 9340.620
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	シャーシRAL 7035
定格電流 最大	65 A
定格電圧	690 V、三相
適用バスバーシステム間隔	60 mm
マウントレールタイプ	サポートフレームなし、1 x TS 55E、1 x TS 55D
極数	3 極
極数 	3 極 IEC 61 439-1準拠の加熱試験によると、電流容量は80 Aまで可能で す
	IEC 61 439-1準拠の加熱試験によると、電流容量は80 Aまで可能で
品番について	IEC 61 439-1準拠の加熱試験によると、電流容量は80 Aまで可能です 幅: 55 mm
品番について 	IEC 61 439-1準拠の加熱試験によると、電流容量は80 Aまで可能です 幅: 55 mm 高さ: 208 mm

© Rittal 2025 2

### **Features**

1パック	1個
純質量	0.299
総質量	0.348
銅の含有量 (kg / 個)	0.059
関税率番号	85369095
EAN	4028177561786
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# **Approvals**

Approvals	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025