

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.630 OMアダプター

State: 2026/02/03 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.630 - OMアダプター スプリングクリップ付き



Features

品番	SV 9340.630
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	シャーシRAL 7035
定格電流 最大	65 A
定格電圧	690 V、三相
適用バスバーシステム間隔	60 mm
マウントレールタイプ	サポートフレーム、1 x TS 55E
極数	3 極
品番について	IEC 61 439-1準拠の加熱試験によると、電流容量は80 Aまで可能です
寸法：	幅: 55 mm 高さ: 208 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	2.5 - 16 mm ²
マウントレール、数/高さ	1 / 10 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm

Features

サポートフレーム (幅 x 高さ)	55 mm x 170 mm
1パック	1 個
純質量	0.32
総質量	0.33
銅の含有量 (kg / 個)	0.059
関税率番号	85369095
EAN	4028177502666
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書