### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.650 OMアダプタ<u>ー</u>

State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SV 9340.650 - OMアダプター スプリングクリップ付き



#### **Features**

品番	SV 9340.650
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	シャーシRAL 7035
定格電流 最大	65 A
定格電圧	690 V、三相
適用バスバーシステム間隔	60 mm
マウントレールタイプ	サポートフレーム、1 x TS 55E、1 x TS 55D-V
極数	3 極
極数 サポートフレームサポート	3 極 Yes
サポートフレームサポート	Yes IEC 61 439-1準拠の加熱試験によると、電流容量は80 Aまで可能で
サポートフレームサポート 品番について	Yes IEC 61 439-1準拠の加熱試験によると、電流容量は80 Aまで可能です 幅: 55 mm

© Rittal 2025 2

### **Features**

適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
サポートフレーム (幅 x 高さ)	55 mm x 237 mm
1パック	1個
純質量	0.339
総質量	0.377
銅の含有量 (kg / 個)	0.059
関税率番号	85369095
EAN	4028177502673
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# **Approvals**

Approvals	ABS	
	DNV-GL	
	Lloyds Register of Shipping	
Explanations	CE適合宣言書	
	UKCA適合宣言書	

© Rittal 2025